

metabo**Kombi szalagcsiszoló gép 230 V, Típus: BS200P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077550 BS200P
GTIN	4061792226050
Árucikk kategória	03D

Leírás**Kivitel:**

Kétkorongos köszörűgép köszörüléshez, élezéshez, sorjázáshoz és standard acélhuzal kefe használata esetén acél és fémek rozsdátlanításához. A beépített LED lámpa optimálisan világítja meg a munkaterületet. A maximálisan nyugodt járást és a tárcsa hosszú élettartamát a kiváló minőségű rögzítőkarima teszi lehetővé.

· Szerszám nélküli állítható munkadarab felfekvők.

Az univerzális kombinált szalagos és csiszolótárcsás szalagcsiszoló gép ideális fa és fém megmunkálásához.

· Nagyméretű, 90°-ban fokozatmentesen dönthető szalagcsiszoló kar két gyakori csiszolószalaghoz.**· A szalagcsiszoló kar dőlése szerszám nélkül beállítható.****· Szívócsatlakozó a szalagcsiszoló karon, mely illik az összes gyakori csatlakozó karmantyúhoz.****· Acélhuzal körkefék használhatóak rozsdá eltávolításához.****· Beépített LED-es világítás a munkaterület optimális megvilágításához.****· Rugalmas munkavégzés a nagy csiszolófelületen vagy alternatívaként a szalagcsiszoló kar lekerekítésén.****· Szívócsatlakozó a szalagcsiszoló karon, mely illik az összes gyakori csatlakozó karmantyúhoz.****· Gumi meghajtó kerék szalagcsiszolókarban hornyokkal a hó gyors elvezetése érdekében.****· Gyors, szerszám nélküli csiszolószalag csere a fedél felnyitása után.**

- **A kiváló minőségű rögzítőkarimáknak köszönhetően a tárcsák maximálisan nyugodt járásúak és hosszú élettartamúak.**

Tartalom:

60 N normál korund köszörűkorong, K 60 szövet csiszolószalag, szikravédő üvegek, munkadarab felfekvő és hatszögkulcs.

Figyelem:

Hozzávaló köszörűkorongokat az 596100 és a 568733 számtól talál.

Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	600 W
Súly	16,9 kg
Gyártó jelölése	BS 200 Plus
Energiaellátás	Vezetékes
Maximális fordulatszám	2980 min ⁻¹
Kábelhossz	1,8 m
Csiszolószalag hossza	1000 mm
Csiszolószalag hossza	1020 mm
Csiszolószalag szélessége	50 mm
Csiszolótárcsa Ø D	200 mm
Köszörűkorong furat Ø H	32 mm
Köszörűkorong szélessége T	25 mm
Névleges teljesítmény	230 V
Termék fajtája	Szalagcsiszoló