



Kombinált kalapács, Kalapácsfej Ø: 32mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	754890 32
GTIN	4016134010293
Árucikk kategória	73V

Leírás

Kivitel:

Kombinált **lakatos és kímélő kalapács**, oldalak további köszörült ütőfelületekkel szűk helyeken történő munkavégzéshez. Erősen ötvöztött acél fej cserélhető kopásálló nylon kímélő betéttel - Shore keménység kb. 68D. Törhetetlen „Ultratec” üvegszálas nyéllel.

Alkatrész:

Nylonbetét 754895. sz.

Műszaki leírás

Nyel anyaga	Üvegszál
Teljes hossz	320 mm
Sorozat	Ultratec DUO
Betét anyaga	Nylon, fehér
Kalapácsfej Ø	32 mm
Fejhossz betétekkel	108 mm
Kalapácsfej mérete	31×31 mm
Súly	0,53 kg
Visszaütésmentes	nem
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Tartalék nylon betét Kalapácsfej Ø 32 mm

754895 32