



Kombinált kalapács, Kalapácsfej Ø: 35mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	754890 35
GTIN	4016134010309
Árucikk kategória	73V

Leírás

Kivitel:

Kombinált **lakatos és kímélő kalapács**, oldalak további köszörült ütőfelületekkel szűk helyeken történő munkavégzéshez. Erősen ötvözött acél fej cserélhető kopásálló nylon kímélő betéttel - Shore keménység kb. 68D. Törhetetlen „Ultratec” üvegszál nyéllal.

Alkatrész:

Nylonbetét 754895. sz.

Műszaki leírás

Nyel anyaga	Üvegszál
Teljes hossz	324 mm
Fejhossz betétekkel	114 mm
Sorozat	Ultratec DUO
Kalapácsfej mérete	34×34 mm
Súly	0,66 kg
Ház anyaga	Nemesíthető acél, indukciósan edzett
Betét anyaga	Nylon, fehér, kemény (egyoldalú)
Kalapácsfej Ø	35 mm
Visszaütésmentes	nem
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Tartalék nylon betét Kalapácsfej Ø 35 mm

754895 35