



Kombinált kalapács, Kalapácsfej Ø: 40mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	754890 40
GTIN	4016134010316
Árucikk kategória	73V

Leírás

Kivitel:

Kombinált **lakatos és kímélő kalapács**, oldalak további köszörült ütőfelületekkel szűk helyeken történő munkavégzéshez. Erősen ötvözött acél fej cserélhető kopásálló nylon kímélő betéttel - Shore keménység kb. 68D. Törhetetlen „Ultratec” üvegszálas nyéllal.

Alkatrész:

Nylonbetét 754895. sz.

Műszaki leírás

Kalapácsfej mérete	38×38 mm
Nyel anyaga	Üvegszál
Fejhossz betétekkel	124 mm
Sorozat	Ultratec DUO
Súly	1 kg
Betét anyaga	Nylon, fehér, kemény (egyoldalú)
Ház anyaga	Nemesíthető acél, indukciósan edzett
Teljes hossz	357 mm
Kalapácsfej Ø	40 mm
Visszaütésmentes	nem
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Tartalék nylon betét Kalapácsfej Ø 40 mm

754895 40