

# AEG

## Akkus fúró-csavarozó, Típus: BS18SBL2-2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	070222 BS18SBL2-2
GTIN	4058546403416
Árucikk kategória	07A

### Leírás

#### Kivitel:

#### AEG – akkus fúró-csavarozó

- **Robusztus, kézre álló 2 fokozatú akkumulátoros fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.**
- **FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány orsórögzítéssel.**
- **Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.**
- **A munkaterület megvilágítása LED-del.**

Kefe nélküli **Subcompact** motor akár 65 Nm nyomatékkal. 24 fokozatú forgatónyomaték beállítás.

#### Kivitel reklámszöveg:

- **Robusztus, kézre álló 2 fokozatú akkus fúró-csavarozó jobb / bal forgásiránnyal.**
- **FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány orsórögzítéssel.**
- **Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.**

#### Tartalom:

2 × 18 V / 2,0 Ah akkumulátor, töltőkészülék, szállítóköffer.

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073820 sz. és 073846 - 073848 sz. alatt talál.

Hozzávaló töltőkészülékeket és induló készleteket a 073841 és 073844 sz. alatt talál.

## Műszaki leírás

Maximális fordulatszám 2. fokozat	1750 min <sup>-1</sup>
Akkumulátor-feszültség	18 V
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Maximális nyomaték kemény	65 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Motor felépítése	Kefe nélküli Subcompact motor
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Súly	1,3 kg
Maximális csigafúró Ø fában	40 mm
Gyártó jelölése	BS 18 SBL2
Csomagolás	Szállítókoszár
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	AEG B 18 V típus
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Jellemző felhasználás	Strong
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	18V
USP2	FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány, puha felülettel