



Ultrahangos tisztítókészülék Elmasonic Select, Típus: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	082000 3
GTIN	4250004100480
Árucikk kategória	04S

Leírás

Kivitel:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószeret. A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.

Erős és egyedülálló - ezek az Elmasonic Select sorozat ultrahangos tisztító készülékei.

- **5 ultrahang mód.**
- **4 egyéni tisztító program menthető.**
- **Áttekinthető kijelző az összes fontos tisztítási paraméter megjelenítésével.**
- **Hallható és látható visszajelzés az üzemállapotról.**
- **Húzott nemesacél edény**

Ez a verzió nem rendelkezik elzáró csappal a készülék hátoldalán.

Tartalom:

Kosár nélkül.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön ajánlatkérésre. A megfelelő kosarat a 082101 sz. (Elmasonic Select), 081204 sz. (Elmasonic xtra TT) és 081203 sz. (Elmasonic xtra ST) alatt találja. Ultrahangos tisztítószer, valamint korrózióvédő szer a 088015 – 088019 sz. alatt található.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	Select 30
Tisztítómedence magassága	95 mm
Névleges feszültség	220 - 240 V
Betétkosár hossza	195 mm
Készülék hossza	305 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Készülék szélessége	170 mm
Betétkosár szélessége	105 mm
Fűtőteljesítmény	200 W
Súly	3,6 kg
Ultrahangos csúcsteljesítmény	480 W
Térfogat	2,7 l
Ajánlott munkamennyiség	1,6 l
Termék fajtája	Ultrahangos tisztítókészülék

Tartozék

Kosár betétSelect 3	082101 3
---------------------	----------