



Ultrahangos tisztítókészülék Elmasonic Select, Típus: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	082000 6
GTIN	4250004100503
Árucikk kategória	04S

Leírás

Kivitel:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószer. A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.

Erős és egyedülálló - ezek az Elmasonic Select sorozat ultrahangos tisztító készülékei.

- **5 ultrahang mód.**
- **4 egyéni tisztító program menthető.**
- **Áttekinthető kijelző az összes fontos tisztítási paraméter megjelenítésével.**
- **Hallható és látható visszajelzés az üzemállapotról.**
- **Húzott nemesacél edény**

Tartalom:

Kosár nélkül.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön ajánlatkérésre. A megfelelő kosarat a 082101 sz. (Elmasonic Select), 081204 sz. (Elmasonic xtra TT) és 081203 sz. (Elmasonic xtra ST) alatt találja. Ultrahangos tisztítószer, valamint korrózióvédő szer a 088015 – 088019 sz. alatt található.

Műszaki leírás

Betétkosár szélessége	115 mm
Készülék hossza	370 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Tisztítómedence magassága	145 mm
Ultrahangos csúcsteljesítmény	600 W
Fűtőteljesítmény	400 W
Súly	5,2 kg
Gyártó jelölése	Select 60
Készülék szélessége	210 mm
Betétkosár hossza	255 mm
Névleges feszültség	220 - 240 V
Térfogat	5,9 l
Ajánlott munkamennyiség	4,3 l
Termék fajtája	Ultrahangos tisztítókészülék

Tartozék

Kosár betétSelect 6	082101 6
---------------------	----------