



## Ultrahangos tisztítókészülék Elmasonic Select, Típus: 18



### Rendelési adatok

Rendelés száma	082000 18
GTIN	4250004100558
Árucikk kategória	04S

### Leírás

#### Kivitel:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószer. A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat. Erős és egyedülálló - ezek az Elmasonic Select sorozat ultrahangos tisztító készülékei.

- **5 ultrahang mód.**
- **4 egyéni tisztító program menthető.**
- **Áttekinthető kijelző az összes fontos tisztítási paraméter megjelenítésével.**
- **Hallható és látható visszajelzés az üzemállapotról.**
- **Húzott nemesacél edény**

#### Tartalom:

Kosár nélkül.

#### Figyelem:

További méretek és kivitelek külön ajánlatkérésre. A megfelelő kosarat a 082101 sz. (Elmasonic Select), 081204 sz. (Elmasonic xtra TT) és 081203 sz. (Elmasonic xtra ST) alatt találja. Ultrahangos tisztítószer, valamint korrózióvédő szer a 088015 – 088019 sz. alatt található.

### Műszaki leírás

Gyártó jelölése	Select 180
Ultrahangos csúcsteljesítmény	800 W
Készülék szélessége	360 mm
Tisztítómedence magassága	195 mm
Készülék hossza	405 mm
Névleges feszültség	220 - 240 V
Betétkosár szélessége	250 mm
Betétkosár hossza	280 mm
Súly	10,2 kg
Fűtőtéljesítmény	800 W
Energiaellátás	Vezetékes
Térfogat	17,8 l
Ajánlott munkamennyiség	14,2 l
Termék fajtája	Ultrahangos tisztítókészülék

## Tartozék

Kosár betétSelect 18	082101 18
----------------------	-----------