



Ultrahangos tisztítókészülék Elmasonic Select, Típus: 12



Rendelési adatok

Rendelés száma	082000 12
GTIN	4250004100534
Árucikk kategória	04S

Leírás

Kivitel:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószert. A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.

Erős és egyedülálló - ezek az Elmasonic Select sorozat ultrahangos tisztító készülékei.

- **5 ultrahang mód.**
- **4 egyéni tisztító program menthető.**
- **Áttekinthető kijelző az összes fontos tisztítási paraméter megjelenítésével.**
- **Hallható és látható visszajelzés az üzemállapotról.**
- **Húzott nemesacél edény**

Tartalom:

Kosár nélkül.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön ajánlatkérésre. A megfelelő kosarat a 082101 sz. (Elmasonic Select), 081204 sz. (Elmasonic xtra TT) és 081203 sz. (Elmasonic xtra ST) alatt találja. Ultrahangos tisztítószert, valamint korrózióvédő szer a 088015 – 088019 sz. alatt található.

Műszaki leírás

Súly	7,7 kg
------	--------

Névleges feszültség	220 - 240 V
Energiaellátás	Vezetékes
Készülék szélessége	300 mm
Betétkosár hossza	250 mm
Gyártó jelölése	Select 120
Tisztítómedence magassága	195 mm
Fűtőteljesítmény	800 W
Betétkosár szélessége	190 mm
Készülék hossza	380 mm
Ultrahangos csúcsteljesítmény	800 W
Térfogat	12,9 l
Ajánlott munkamennyiség	10 l
Termék fajtája	Ultrahangos tisztítókészülék