



Ultrahangos tisztítókészülék Elmasonic Select, Típus: 30



Rendelési adatok

Rendelés száma	082000 30
GTIN	4250004100565
Árucikk kategória	04S

Leírás

Kivitel:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kocszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószer. A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat. Erős és egyedülálló - ezek az Elmasonic Select sorozat ultrahangos tisztító készülékei.

- **5 ultrahang mód.**
- **4 egyéni tisztító program menthető.**
- **Áttekinthető kijelző az összes fontos tisztítási paraméter megjelenítésével.**
- **Hallható és látható visszajelzés az üzemállapotról.**
- **Húzott nemesacél edény**

Tartalom:

Kosár nélkül.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön ajánlatkérésre. A megfelelő kosarat a 082101 sz. (Elmasonic Select), 081204 sz. (Elmasonic xtra TT) és 081203 sz. (Elmasonic xtra ST) alatt találja. Ultrahangos tisztítószer, valamint korrózióvédő szer a 088015 – 088019 sz. alatt található.

Műszaki leírás

Fűtőteljesítmény	1200 W
------------------	--------

Gyártó jelölése	Select 300
Készülék szélessége	360 mm
Készülék hossza	575 mm
Tisztítómedence magassága	195 mm
Névleges feszültség	220 - 240 V
Betétkosár hossza	455 mm
Ultrahangos csúcsteljesítmény	1200 W
Energiaellátás	Vezetékes
Súly	12,2 kg
Betétkosár szélessége	250 mm
Térfogat	27,5 l
Ajánlott munkamennyiség	22 l
Termék fajtája	Ultrahangos tisztítókészülék

Tartozék

Kosár betétSelect 30	082101 30
----------------------	-----------