



Ultrahangos tisztítókészülék Elmasonic Select, Típus: 90



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 082000 90 |
| GTIN | 4250004100589 |
| Árucikk kategória | 04S |

Leírás

Kivitel:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószer. A tisztítófolyadékunk teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat. Erős és egyedülálló - ezek az Elmasonic Select sorozat ultrahangos tisztító készülékei.

- **5 ultrahang mód.**
- **4 egyéni tisztító program menthető.**
- **Áttekinthető kijelző az összes fontos tisztítási paraméter megjelenítésével.**
- **Hallható és látható visszajelzés az üzemállapotról.**
- **Húzott nemesacél edény**

Tartalom:

Kosár nélkül.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön ajánlatkérésre. A megfelelő kosarat a 082101 sz. (Elmasonic Select), 081204 sz. (Elmasonic xtra TT) és 081203 sz. (Elmasonic xtra ST) alatt találja. Ultrahangos tisztítószer, valamint korrózióvédő szer a 088015 – 088019 sz. alatt található.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|--------|
| Betétkosár szélessége | 460 mm |
|-----------------------|--------|

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Készülék hossza | 875 mm |
| Készülék szélessége | 595 mm |
| Súly | 43,4 kg |
| Fűtőteljesítmény | 2000 W |
| Ultrahangos csúcsteljesítmény | 3840 W |
| Névleges feszültség | 220 - 240 V |
| Betétkosár hossza | 545 mm |
| Tisztítómedence magassága | 285 mm |
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Gyártó jelölése | Select 900 |
| Térfogat | 89 l |
| Ajánlott munkamennyiség | 63,7 l |
| Termék fajtája | Ultrahangos tisztítókészülék |

Tartozék

| | |
|----------------------|-----------|
| Kosár betétSelect 90 | 082101 90 |
|----------------------|-----------|