



Ultrahangos tisztítókészülék Elmasonic xtra TT, Típus: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	082001 6
GTIN	4250004100299
Árucikk kategória	04S

Leírás

Kivitel:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószeret. A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.

Az Elmasonic xtra TT sorozat erős ultrahangos tisztító nagy igénybevételhez.

- **Több ultrahangos hatás a bekapcsolható Dynamic funkciónak köszönhetően.**
- **Integrált Sweep funkció a hang egyenletes elosztásához a tisztítófürdőben.**
- **Vizuális hőmérsékleti határérték figyelmeztetés az érzékeny alkatrészek védelme érdekében.**
- **Egyedi idő és hőmérséklet szabályozás.**
- **Tiszta, fröccsenésálló kezelőpanel.**

Tartalom:

Kosár nélkül.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön ajánlatkérésre. A megfelelő kosarat a 082101 sz. (Elmasonic Select), 081204 sz. (Elmasonic xtra TT) és 081203 sz. (Elmasonic xtra ST) alatt találja. Ultrahangos tisztítószer, valamint korrózióvédő szer a 088015 – 088019 sz. alatt található.

Műszaki leírás

Névleges feszültség	220 - 240 V
---------------------	-------------

Betétkosár szélessége	132 mm
Készülék hossza	420 mm
Gyártó jelölése	xtra TT 60H
Energiaellátás	Vezetékes
Készülék szélessége	250 mm
Betétkosár hossza	257 mm
Súly	10 kg
Ultrahangos csúcsteljesítmény	400 W
Fűtőtéljesítmény	150 W
Tisztítómedence magassága	150 mm
Térfogat	6,5 l
Ajánlott munkamennyiség	5 l
Termék fajtája	Ultrahangos tisztítókészülék

Tartozék

Kosár betétxtra TT 6	082104 6
----------------------	----------