



## Ultrahangos tisztítókészülék Elmasonic xtra TT, Típus: 20



### Rendelési adatok

Rendelés száma	082001 20
GTIN	4250004100312
Árucikk kategória	04S

### Leírás

#### Kivitel:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kocszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószer. A tisztítófolyadékunk teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat. Az Elmasonic xtra TT sorozat erős ultrahangos tisztító nagy igénybevételhez.

- **Több ultrahangos hatás a bekapcsolható Dynamic funkciónak köszönhetően.**
- **Integrált Sweep funkció a hang egyenletes elosztásához a tisztítófürdőben.**
- **Vizuális hőmérsékleti határérték figyelmeztetés az érzékeny alkatrészek védelme érdekében.**
- **Egyedi idő és hőmérséklet szabályozás.**
- **Tiszta, fröccsenésálló kezelőpanel.**

#### Tartalom:

Kosár nélkül.

#### Figyelem:

További méretek és kivitelek külön ajánlatkérésre. A megfelelő kosarat a 082101 sz. (Elmasonic Select), 081204 sz. (Elmasonic xtra TT) és 081203 sz. (Elmasonic xtra ST) alatt találja. Ultrahangos tisztítószer, valamint korrózióvédő szer a 088015 – 088019 sz. alatt található.

### Műszaki leírás

Gyártó jelölése	xtra TT 200H
Fűtőteljesítmény	300 W
Névleges feszültség	220 - 240 V
Ultrahangos csúcsteljesítmény	1200 W
Készülék hossza	420 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Készülék szélessége	390 mm
Tisztítómedence magassága	200 mm
Súly	13 kg
Betétkosár hossza	280 mm
Betétkosár szélessége	250 mm
Térfogat	18 l
Ajánlott munkamennyiség	13 l
Termék fajtája	Ultrahangos tisztítókészülék

## Tartozék

Kosár betétxtra TT 20	082104 20
-----------------------	-----------