



## Ultrahangos tisztítókészülék Elmasonic xtra TT, Típus: 3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	082001 3
GTIN	4250004100282
Árucikk kategória	04S

### Leírás

#### Kivitel:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kocszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószeret. A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.

Az Elmasonic xtra TT sorozat erős ultrahangos tisztító nagy igénybevételhez.

- **Több ultrahangos hatás a bekapcsolható Dynamic funkciónak köszönhetően.**
- **Integrált Sweep funkció a hang egyenletes elosztásához a tisztítófürdőben.**
- **Vizuális hőmérsékleti határérték figyelmeztetés az érzékeny alkatrészek védelme érdekében.**
- **Egyedi idő és hőmérséklet szabályozás.**
- **Tiszta, fröccsenésálló kezelőpanel.**

#### Tartalom:

Kosár nélkül.

#### Figyelem:

További méretek és kivitelek külön ajánlatkérésre. A megfelelő kosarat a 082101 sz. (Elmasonic Select), 081204 sz. (Elmasonic xtra TT) és 081203 sz. (Elmasonic xtra ST) alatt találja. Ultrahangos tisztítószer, valamint korrózióvédő szer a 088015 – 088019 sz. alatt található.

### Műszaki leírás

Energiaellátás	Vezetékes
----------------	-----------

Fűtőteljesítmény	140 W
Betétkosár szélessége	112 mm
Ultrahangos csúcsteljesítmény	400 W
Készülék hossza	360 mm
Gyártó jelölése	xtra TT 30H
Névleges feszültség	220 - 240 V
Tisztítómedence magassága	100 mm
Készülék szélessége	230 mm
Betétkosár hossza	196 mm
Súly	6 kg
Térfogat	3 l
Ajánlott munkamennyiség	2 l
Termék fajtája	Ultrahangos tisztítókészülék

---

## Tartozék

Kosár betétxtra TT 3	082104 3
----------------------	----------