



Ultrahangos tisztítókészülék Elmasonic xtra ST, Típus: 50



Rendelési adatok

Rendelés száma	082002 50
GTIN	4250004100336
Árucikk kategória	04S

Leírás

Kivitel:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószer. A tisztítófolyadékunk teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.

Az Elmasonic xtra ST az ultrahangos készülék a legerősebb szennyeződéshez, és különösen alkalmas az ipari tisztítás legmagasabb igényeihez.

- **2 választható ultrahangos frekvencia (25 kHz a legmakacsabb szennyeződésekhez és 45 kHz a kíméletes tisztításhoz).**
- **Integrált Sweep funkció a hang egyenletes elosztásához a tisztítófürdőben.**
- **A kapcsolható impulzus funkció növeli az ultrahangos csúcsteljesítményt.**
- **Dynamic funkció (az ultrahang teljesítménye ideiglenesen akár 20%-kal is növelhető).**
- **Robusztus, hegesztett nemesacél edény.**

Tartalom:

Kosár nélkül.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön ajánlatkérésre. A megfelelő kosarat a 082101 sz. (Elmasonic Select), 081204 sz. (Elmasonic xtra TT) és 081203 sz. (Elmasonic xtra ST) alatt találja. Ultrahangos tisztítószer, valamint korrózióvédő szer a 088015 – 088019 sz. alatt található.

Hozzávaló hangvédő fedelet a 082105 sz. alatt talál. További tartozékok külön ajánlatkérésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Vezetékes
Ultrahangos csúcsteljesítmény	2400 W
Készülék hossza	655 mm
Névleges feszültség	220 - 240 V
Fűtőteljesítmény	1400 W
Készülék szélessége	555 mm
Gyártó jelölése	xtra ST 500H
Betétkosár hossza	255 mm
Súly	45 kg
Tisztítómedence magassága	480 mm
Betétkosár szélessége	230 mm
Térfogat	48,7 l
Ajánlott munkamennyiség	42 l
Termék fajtája	Ultrahangos tisztítókészülék

Tartozék

Kosár betétxtra ST 50	082103 50
Zajvédő fedélxtra ST 50	082105 50