



Ultrahangos tisztítókészülék Elmasonic xtra ST, Típus: 60



Rendelési adatok

Rendelés száma	082002 60
GTIN	4250004100343
Árucikk kategória	04S

Leírás

Kivitel:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kocszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószer. A tisztítófolyadékunk teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.

Az Elmasonic xtra ST az ultrahangos készülék a legerősebb szennyeződéshez, és különösen alkalmas az ipari tisztítás legmagasabb igényeihez.

- **2 választható ultrahangos frekvencia (25 kHz a legmakacsabb szennyeződésekhez és 45 kHz a kíméletes tisztításhoz).**
- **Integrált Sweep funkció a hang egyenletes elosztásához a tisztítófürdőben.**
- **A kapcsolható impulzus funkció növeli az ultrahangos csúcsteljesítményt.**
- **Dynamic funkció (az ultrahang teljesítménye ideiglenesen akár 20%-kal is növelhető).**
- **Robusztus, hegesztett nemesacél edény.**

Tartalom:

Kosár nélkül.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön ajánlatkérésre. A megfelelő kosarat a 082101 sz. (Elmasonic Select), 081204 sz. (Elmasonic xtra TT) és 081203 sz. (Elmasonic xtra ST) alatt találja. Ultrahangos tisztítószer, valamint korrózióvédő szer a 088015 – 088019 sz. alatt található.

Hozzávaló hangvédő fedelet a 082105 sz. alatt talál. További tartozékok külön ajánlatkérésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Tisztítómedence magassága	330 mm
Készülék hossza	825 mm
Névleges feszültség	400 V
Készülék szélessége	595 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Betétkosár hossza	415 mm
Betétkosár szélessége	255 mm
Gyártó jelölése	xtra ST 600H
Fűtőteljesítmény	1400 W
Súly	55 kg
Ultrahangos csúcsteljesítmény	3600 W
Térfogat	56,3 l
Ajánlott munkamennyiség	45 l
Termék fajtája	Ultrahangos tisztítókészülék

Tartozék

Zajvédő fedélxtra ST 60	082105 60
Kosár betétxtra ST 60	082103 60