



Ultrahangos tisztítókészülék Elmasonic Easy 1, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	082003 1
GTIN	4250004100626
Árucikk kategória	04S

Leírás

Kivitel:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kocszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószeret. A tisztítófolyadéknek teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.

Erős és belépő szintű - ezek az Elmasonic Easy sorozat ultrahangos tisztítókészülékei.

- **2 ultrahang mód.**
- **A hőmérséklet 5 °C-os lépésenként állítható.**
- **Elektronikus választókapcsoló és az összes üzemállapotállapot LED-es megjelenítése.**
- **Hallható és látható visszajelzés az üzemállapotról.**
- **Húzott nemesacél edény.**

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Tartalom:

Kosár nélkül.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön ajánlatkérésre. A megfelelő kosarat a 082102 1 sz. alatt (Elmasonic Easy 1L), az ultrahangos tisztítószeret és a korrózióvédő szert a 088015 - 088019 sz. alatt találja.

Műszaki leírás

Készülék hossza	235 mm
Készülék magassága	200 mm
Tisztítómedence magassága	55 mm
Térfogat	0,9 l
Súly	2 kg
Ajánlott munkamennyiség	0,7 l
Energiaellátás	Vezetékes
Betétkosár szélessége	70 mm
Fűtőteljesítmény	60 W
Gyártó jelölése	Elmasonic Easy 1L
Tisztítómedence űrtartalom	1 l
Betétkosár hossza	155 mm
Tisztítómedence hossza	185 mm
Készülék szélessége	135 mm
Tisztítómedence szélessége	80 mm
IP védettségi osztály	IP 20
Névleges feszültség	220 - 240 V
Termék fajtája	Ultrahangos tisztítókészülék

Tartozék

Kosár betétEasy 1	082102 1
-------------------	----------