

## Mitutoyo

### Linear Height digitális 2D magasságmérő műszer, Típus: 600FG



#### Rendelési adatok

Rendelés száma	445395 600FG
GTIN	4550501366380
Árucikk kategória	44B

#### Leírás

##### Kivitel:

- **A multifunkcionalitás és a maximális pontosság tökéletes kombinációja ebben az eszközkategóriában.**
- **Egyszerűen kezelhető a magától értetődő menüvezérlésnek köszönhetően, amely 21 nyelvet tartalmaz.**
- **8,4 colos érintőképernyős színes kijelző és háttérvilágítású billentyűzet.**
- **Pneumatikus hajtásmechanizmus.**
- **A tanult részprogramokat automatikusan lefuttatja.**
- **A GO/±NG tűréshatárok összehasonlításának kiváló megjelenítése.**
- **Az akkumulátornak köszönhetően függetlenül használható. Kb. 4 óra működési idő. A második akkumulátor utólag is beszerelhető.**
- **DIGIMATIC bemenet digitális mérőórákhoz.**
- **DIGIMATIC kimenet U-Wave vagy nyomtató számára.**
- **A mérési eredmények kinyomtatása a 498701 sz. bizonylatnyomtatóval / Digimatic nyomtatóval, vagy átvitel a számítógépre vezeték nélküli kapcsolaton keresztül (USB-kábel / USB-meghajtó).**

Tartó fogantyúval a készülék jobb kezelése érdekében.

##### Tartalom:

Gömbös tapintó Ø 5 mm, befogóval, kalibráló tömb (kúpos tapintóhoz is), hálózati adapter, 1× NiMH akkumulátor és borítófedél.

## Műszaki leírás

Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben)	$\pm(1,1+0,6L/600)$ $\mu\text{m}$
Teljes magasság	996 mm
Súly	26,1 kg
Akkumulátor típus	Nikkel-fémhidrid
Maximális felhasználási tartomány	0 - 972 mm
Kivitel	fogantyúval
Sorozat	LH-600
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Derékszögűségtől való eltérés (frontális)	5 $\mu\text{m}$
Ismétlési pontosság, sík	0,4 $\mu\text{m}$
Méréstartomány	0 - 600 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Egyenesség	4 $\mu\text{m}$
Mérőszán mozgatása	pneumatikus
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Mérőerő	1 N
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Kijelző átló	21,3 cm
Háttérvilágítású kijelző	igen
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	Digimatic csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Magasságmérő műszer

## Szolgáltatások

KalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max.  
méréstartomány 1000 mm

024000 1000

DAkkS kalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max.  
méréstartomány 1000 mm

024010 1000

## Tartozék

Miniprocesszor / nyomtató DP-1 VA Típus DP1VA

498701 DP1VA