

Mitutoyo**Linear Height digitális 2D magasságmérő műszer, Típus: 600F****Rendelési adatok**

Rendelés száma	445395 600F
GTIN	4550501366366
Árucikk kategória	44B

Leírás**Kivitel:**

- **A multifunkcionalitás és a maximális pontosság tökéletes kombinációja ebben az eszközkategóriában.**
- **Egyszerűen kezelhető a magától értetődő menüvezérlésnek köszönhetően, amely 21 nyelvet tartalmaz.**
- **8,4 colos érintőképernyős színes kijelző és háttérvilágítású billentyűzet.**
- **Pneumatikus hajtásmechanizmus.**
- **A tanult részprogramokat automatikusan lefuttatja.**
- **A GO/±NG tűréshatárok összehasonlításának kiváló megjelenítése.**
- **Az akkumulátornak köszönhetően függetlenül használható. Kb. 4 óra működési idő. A második akkumulátor utólag is beszerelhető.**
- **DIGIMATIC bemenet digitális mérőórákhoz.**
- **DIGIMATIC kimenet U-Wave vagy nyomtató számára.**
- **A mérési eredmények kinyomtatása a 498701 sz. bizonylatnyomtatóval / Digimatic nyomtatóval, vagy átvitel a számítógépre vezeték nélküli kapcsolaton keresztül (USB-kábel / USB-meghajtó).**

Tartalom:

Gömbös tapintó Ø 5 mm, befogóval, kalibráló tömb (kúpos tapintóhoz is), hálózati adapter, 1x NiMH akkumulátor és borítófedél.

Műszaki leírás

Teljes magasság	996 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Derékszögűségtől való eltérés (frontális)	5 µm
Mérőerő	1 N
Mérőszán mozgatása	pneumatikus
Kivitel	tartófogantyú nélkül
Egyenesség	4 µm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Méréstartomány	0 - 600 mm
Sorozat	LH-600
Akkumulátor típus	Nikkel-fémhidrid
Súly	26,1 kg
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben)	$\pm(1,1+0,6L/600)$ µm
Maximális felhasználási tartomány	0 - 972 mm
Ismétlési pontosság, sík	0,4 µm
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Kijelző átló	21,3 cm
Háttérvilágítású kijelző	igen
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	Digimatic csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Magasságmérő műszer

Szolgáltatások

KalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 1000 mm	024000 1000
DAkKS kalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 1000 mm	024010 1000

Tartozék

Miniprocesszor / nyomtató DP-1 VA Típus DP1VA	498701 DP1VA
---	--------------