

Garant**SOMT 120508 PDER, HB7520, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214885 UNI
GTIN	4045197550675
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Megerősített lapkavastagság a maximális forgácsolási követelmények érdekében. Kopásvédelem a legmodernebb bevonatnak köszönhetően.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Műszaki leírás

Típus	UNI
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	SOMT 120508 PDER
Minőség	HB7520
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	190 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		