



„Safe-Torque A 1 Set” nyomaték kulcs készlet 1/4 col négyszög meghajtással és skálával, Maximális nyomaték: 12Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657772 12
GTIN	4013288223005
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

A speciális, megcsúszó kioldó szerkezet megakadályozza a csavar túlhúzását. A kívánt nyomatékérték egyszerű beállítása és rögzítése hallható és érezhető rögzüléssel a skálaértékek elérésekor. A 72 fogú finomfogazásnak köszönhetően 5°-os utánfogási szög is lehetséges. 1/4 col négyszög meghajtással.

10 darabos készlet Safe-Torque A 1 nyomaték kulccsal.

Előny:

Torque Lock funkció: A nyomaték funkció kikapcsolható - ezért a szerszám standard racsnis szárként is használható nagy kioldási nyomatékokkal és meghatározott szögelfordulás alkalmazásához.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a kulcs jól érezhetően kattán, majd ismét azonnal üzemkés. A megcsúszó kioldó szerkezet biztosítja, hogy a beállított nyomatékértékeket **nem húzza túl.**

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alpméret a nyomaték kulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Tartalma:

Dugókulcs fej, 6-szög, 1/4 col: 1-1 db 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm db

Toldószár gyorsan forgatható persellyel: 1 db hossz 75 mm

Safe-Torque A 1 nyomatékkulcs: 1 db 657770 sz. 12 méret

Tárolás: Textil doboz

Műszaki leírás

A kioldási értékállíthatósága	állítható
Méréstechnika	mechanikus
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Nyomatéktartomány	2 - 12 Nm
Visszajelzés	kioldó
Sorozat	Safe-Torque
Teljes hossz L	244 mm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kalibrálás	O3
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Maximális nyomaték	12 cNm
Gyártó jelölése	Safe-Torque A 1 Set 1
Kijelzés	analóg
Skálaosztás, 1 osztás =	0,1 Nm
Nyomaték mérési pontossága	±10 %
Kioldás jelzése	tapintásos
Kioldás jelzése	akusztikus
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Nyomatéktartomány	2 - 9 lbfft
Csatlakozó négyszög	1/4 coll

Szabvány	DIN EN ISO 6789
Mérési eljárás	Nyomaték
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	5,5-13 mm
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsni)
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Profil	6-szög dugókulcs
Fixen beállított nyomaték	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték 400/2 Nm	020030 400/2
--	--------------

Tartozék

„Safe-Torque A 1” nyomatékkulcs1/4 col négyszög meghajtással és skálával Maximális nyomaték 12 Nm	657770 12
---	-----------