



## Keresztmarkolat, 1/4 col beépített racsnival, Típus: 1/4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	633028 1/4
GTIN	4013288222817
Árucikk kategória	63F

### Leírás

#### Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Ergonomikus, 2 komponensű nyél mélyedésekkel az ujjaknak és jó tapintással a nagyon nagy erőátvitel és a fáradtságmentes munkavégzés érdekében. Balos és jobbos forgásirányhoz (irányváltó karral). Az integrált racsnival finom fogakkal (80 fog / 4,5° utánfogási szög) leegyszerűsíti és felgyorsítja a csavarozást, a gyorsan forgó hüvelynek köszönhetően is, fáradtságos átpozicionálás nélkül.

#### Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

### Műszaki leírás

Gyártó jelölése	411 A RA
Nyél anyaga	2 komponenses
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Teljes hossz	110 mm

Fogak száma	80
Racsni, irányváltós	igen
kioldóval	igen
QuickRelease-zel	nem
Termék fajtája	Dugókulcs