



„Safe-Torque A 2 Set” nyomatékulcs készlet 1/4 col bitbefogóval és skálával, Maximális nyomaték: 12Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657776 12
GTIN	4013288223043
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

A speciális, megcsúszó kioldó szerkezet megakadályozza a csavar túlhúzását. A kívánt nyomatékérték egyszerű beállítása és rögzítése hallható és érezhető rögzüléssel a skálaértékek elérésekor. A 72 fogú finomfogazásnak köszönhetően 5°-os utánfogási szög is lehetséges. 1/4 col bitbefogóval.

23 darabos készlet Safe-Torque A 2 nyomatékulccsal.

Előny:

Torque Lock funkció: A nyomatékfunkció kikapcsolható - ezért a szerszám standard racsnis szárként is használható nagy kioldási nyomatékokkal és meghatározott szögelfordulás alkalmazásához.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a kulcs jól érezhetően kattán, majd ismét azonnal üzemkés. A megcsúszó kioldó szerkezet biztosítja, hogy a beállított nyomatékértékeket **nem húzza túl**.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplínia a nyomatékulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplíniával

L_4 = a rátűző szerszám alaplíniája

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Tartalma:

Dugókulcs fej, 6-szög, 1/4 col: 1-1 db 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

1/4 col bitek Phillipshez, szár E 6,3: 1 db PH 2 (hossz 50 mm)

1/4 col bitek belső hatszöghöz, szár E 6,3: 1-1 db 2,5; 3; 4; 5; 6 (hossz 50 mm)

1/4 col bitek Torx®-hoz, szár E 6,3: 1-1 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30 (hossz 50 mm)

Adapter 1/4 col C 6,3 6-szög szárral: 1 db hossz 25 mm

Safe-Torque A 2 nyomatékkulcs: 1 db 657774 sz. 12 méret

Tárolás: Textil doboz

Műszaki leírás

Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Kioldás jelzése	tapintásos
Kioldás jelzése	akusztikus
Méréstechnika	mechanikus
Sorozat	Safe-Torque
Teljes hossz L	244 mm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbf·ft
Nyomatéktartomány	2 - 9 lbf·ft
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Kalibrálás	O3
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Mérési eljárás	Nyomaték
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Maximális nyomaték	12 cNm
Nyomaték mérési pontossága	±10 %
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Visszajelzés	kioldó
Nyomatéktartomány	2 - 12 Nm

Gyártó jelölése	Safe-Torque A 2 Set 1
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Kijelzés	analóg
Skálaosztás, 1 osztás =	0,1 Nm
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	Csavarhúzó Phillipshez
Profil	6-szög csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	5,5-13 mm
Bit befogó	D 6,3
Bit befogó	F 6,3
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték 400/2 Nm

020030 400/2

Tartozék

„Safe-Torque A 2” nyomatékkulcs1/4 col bitbefogóval és skálával Maximális nyomaték 12 Nm

657774 12