

Ütvecsavarozó készlet KK900, Alkotóelemek száma: 19**Rendelési adatok**

Rendelés száma	673010 19
GTIN	4013288222176
Árucikk kategória	63H

Leírás**Kivitel:**

Makacs csavarkötések meglazításához. A kalapácsimpulzus kb. 25 Nm-es lazítási nyomatékkal forgó mozgássá alakul. A végigmenő penge veszteségmentes erőátvitelt biztosít. Speciálisan edzett és extra kemény bitek használatához 1/4 colos külső hatszög hatlapú meghajtással.

Előny:

Az ütvecsavarozó és a csavarozó funkció igény szerint átkapcsolható.

Tartalom:

Ütvecsavarozó bit Phillips-hez, 70 mm: 1-2 db PH1; PH2; PH3

Ütvecsavarozó bit Pozidrivhoz, 70 mm: 1-2 db PZ1; PZ2; PZ3

Ütvecsavarozó bit hatszöghöz, 70 mm: 1-1 db 3; 4; 5; 6 mm

Ütvecsavarozó bit Torx-hoz, 70 mm: 1-1 db TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Ütvecsavarozó lapos bit, 70 mm: 1-1 db 4; 5,5; 6,5 mm

Ütvecsavarozó markolat: 1 db

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	KK 900 Set 1
Csavarhúzó száma	18
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez

Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	6-szög csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Lapos csavarhúzó
Tartalom (db)	19
Termék fajtája	Dugókulcs