



Táras csavarhúzó nyél és „Zyklop Pocket” finomfogazású kerepes hajtószár 1/4 colos bitekkel racsnival és mágnessel, Alkotóelemek száma: 13



Rendelési adatok

Rendelés száma	676635 13
GTIN	4013288221834
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Kompakt Zyklop kerepes hajtószár integrált bit tárral. A mágneses közvetlen befogó a 3/8 colos kerepes hajtószárt egyidejűleg egy bites racsnis csavarhúzóvá alakítja, 1/4 col bitbefogóval. A szabadon billenthető racsnifej 5 meghatározott pozícióban rögzíthető. Az irányváltós racsni 72 foggal és 5°-os utánfogási szöggel rendelkezik.

Alkalmazható:

1/4 col bitek C 6,3 szárral.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C6,3, Phillipshez: 1-1 db 675520 sz. 1/25; 2/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C6,3, Pozidrivhoz: 1-1 db 675540 sz. 1/25; 2/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C6,3 belső hatszöghöz: 1-1 db 3; 4; 5; 6 méret

Bitek, hossz 25 mm, C6,3 belső Torx®: 1-1 db TX10; TX15; TX20; TX25 méret

Műszaki leírás

Profil	Csavarhúzó Phillipshez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	6-szög csavarhúzó

Gyártó jelölése	8009 Zyklop Pocket Set 1
Teljes hossz	133 mm
Bit befogó	D 6,3
Termék fajtája	Bit szerszám

Tartozék

Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3BiTorsion Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675520 1/25
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3BiTorsion Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675520 2/25
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675540 1/25
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675540 2/25