



Joker 6004 fogókulcs, önbeálló, VDE szerint szigetelt, Típus: XS



Rendelési adatok

Rendelés száma	813750 XS
GTIN	4013288221797
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

- Párhuzamos vezetésű, sima szorítópofák.
- Új fokozatmentes automatikus beállítás a hatszög csavarokra és anyákra való egyszerű felhelyezéssel.
- Gyors és folyamatos csavarozás a kulcs levétele nélkül a mechanikus racsnifunkciónak köszönhetően.
- A karos mechanika a megfogásnál megakadályozza a lecsúszást és a sérüléseket.
- Különösen kicsi, csupán 30°-os utánfogási szög a pofában lévő sarokméretű prizmának köszönhetően.

Darabonként bevizsgált szerszám **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** szerint. A markolat elején lévő lecsúszás elleni védelem növeli a biztonságot. A tolóka funkció további védelmet nyújt a nem szigetelt pofák érintésmentes és biztonságos nyitásához.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Teljes hossz	119 mm
Befogási tartomány	7 - 10 mm
Befogási tartomány	1/4 – 3/8 coll
Gyártó jelölése	6004 Joker XS
Alapanyag	Króm molibdén acél
Felület	Matt krómozott

Termék fajtája

Fogókulcs 250 mm