

**uvex****Védősisak uvex pronamic alpine MIPS, Szín: YELLOW**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	097839 YELLOW
GTIN	4031101959948
Árucikk kategória	04U

## Leírás

### Kivitel:

Ez a sportos **multifunkciós sisak** összekapcsolja egy ipari védősisak követelményeit egy mászósisak tulajdonságaival. A Pronamic az optimális védelmet (**Protection**) és a dinamikát (**dynamic**) jelenti. Kényelmes bőségállítás gumírozott forgótárcsával. Fokozatosan állítsa be a belső részt az optimális illeszkedés érdekében. Nagyméretű szellőzőnyílások a sisak oldalán. Teljes körű rögzítőelemek sisaktartozékokhoz, mint például arcvédelem, védőszemüveg és homloklámpa. Könnyű és strapabíró ABS sisakhéj. Hidegnek ellenáll **-30°C-ig**.

- **4 pontos hevederpánt**
- **30 mm Euro-Slot rögzítő**
- **PU izzadság felszívó pánt**
- **Lehúzott nyakrész**
- **Forgózár**

**Integrált MIPS technológiával.**

### Felhasználás:

Szervizelés, állványépítés, karbantartás, szerelés, magasban végzett és mentési munkák.

### Szabvány:

DIN EN 392; DIN EN 12492

## Műszaki leírás

Méret	53 - 63 cm
Gyártó jelölése	pronamic alpine MIPS hi-viz sárga
Bőségállítás	Forgózár
Súly	490 g
Festék	sárga
Sisak tulajdonságai	Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig
Sisak tulajdonságai	Véd a folyékony fröccsenő fémtől
Sisak tulajdonságai	Véd az oldalsó deformációtól
Sisakhéj anyaga	ABS
Szabvány	DIN EN 397
Szabvány	DIN EN 12492
Termék fajtája	Védősisak