

**metabo****Akkus fúrókalapács LiHD akkuvalKHLTXBL28Q****Rendelési adatok**

Rendelés száma	075560 KHLTXBL28Q
GTIN	4061792218628
Árucikk kategória	03D

**Leírás****Kivitel:****Erős gép kalapácsfúráshoz.**

A fúrókalapács nagy teljesítményű ütőművel rendelkezik precíz pneumatikus ütőmechanikával, amely minimális nyomóerő mellett maximális energiájú ütések hoz létre. **Metabo Quick:** gyors, szerszám nélküli fúró befogó csere.

Kombi kalapács 3 funkcióval: **kalapácsfúrás, fúrás és vésés.**

- **Metabo VibraTech (MVT): az egészséget kímélő, fáradtságmentes munkavégzéshez tartós használat mellett is.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz megfelelő, terhelés alatt állandó fordulatszámmal történő munkavégzéshez.**
- **Biztonsági tengelykapcsoló: a meghajtás mechanikus leválasztása a fúró blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében.**
- **Rendkívül könnyű és kézre álló akkus kalapács integrált elszívó csatlakozóval.**
- **Maximális fúrási teljesítmény, hatékonyság és élettartam a kefe nélküli technológiának és a nagy teljesítményű ütőművek köszönhetően.**
- **Pormentes fúrás kompakt ISA 28 porelszívással (tartozék).**
- **A fordulatszám és az ütési energia opcionális csökkentése lágyabb anyagokban való munkavégzéshez.**
- **Elektronikus lágyindítás a precíz megfúráshoz.**
- **LED-es munkalámpa az optimális rálátáshoz a fúrás helyére.**

**Előny:**

**Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.**

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

**Tartalom:**

2× akkumulátor, töltőkészülék és metaBOX.

Segédmarkolat és furatmélység ütköző. Kalapács tokmány és gyorszorító fúrótokmány.

**Figyelem:**

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

## Műszaki leírás

A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Szerszámbefogó alakja	SDS-Plus
Maximális csigafúró Ø betonban	28 mm
Energiaellátás	Akkus
Súly akku nélkül	3,4 kg
Gyártó jelölése	KH 18 LTX BL 28 Q
Akkumulátor kapacitás	5,5 Ah
Ütési energia	3 J
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség	18 V
Csomagolás	Metabox
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Maximális ütésszám	4470 min <sup>-1</sup>
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Maximális csigafúró Ø fában	30 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 1000 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Fúrókalapács