

metabo**Akkus fúrókalapács LiHD akkuvalKHLTXBL24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	075560 KHLTXBL24
GTIN	4061792218529
Árucikk kategória	03D

Leírás**Kivitel:****Erős gép kalapácsfúráshoz.**

A fúrókalapács nagy teljesítményű ütőművel rendelkezik precíz pneumatikus ütőmechanikával, amely minimális nyomóerő mellett maximális energiájú ütések hoz létre. Kombi kalapács 3 funkcióval: **kalapácsfúrás, fúrás és vésés.**

- **Metabo VibraTech (MVT): az egészséget kímélő, fáradtságmentes munkavégzéshez tartós használat mellett is.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz megfelelő, terhelés alatt állandó fordulatszámmal történő munkavégzéshez.**
- **Biztonsági tengelykapcsoló: a meghajtás mechanikus leválasztása a fúró blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében.**
- **Nagyon könnyű, kompakt akkus kalapács kefe nélküli motorral a kevésbé fárasztó fúráshoz bármilyen munkahelyzetben.**
- **Maximális fúrási teljesítmény, hatékonyság és élettartam a kefe nélküli technológiának és a nagy teljesítményű ütőművek köszönhetően.**
- **Pormentes fúrás külső ESA plus porelszívással.**
- **Elektronikus lágyindítás a precíz megfúráshoz.**
- **LED-es munkalámpa az optimális rálátáshoz a fúrás helyére.**

Előny:**Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.**

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

2× akkumulátor, töltőkészülék és metaBOX.

Segédmarkolat és furatmélység ütköző.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Akkus
Szerszámbefogó alakja	SDS-Plus
Gyártó jelölése	KH 18 LTX BL 24
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség	18 V
Ütési energia	2,2 J
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Maximális csigafúró Ø betonban	24 mm
Súly akku nélkül	2,7 kg
Maximális csigafúró Ø fában	30 mm
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Csomagolás	Metabox
Maximális ütésszám	4750 min ⁻¹
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Üresjárat fordulatszám	0 - 1280 min ⁻¹
Termék fajtája	Fúrókalapács