

metabo**Akkus fúrókalapács Li-Ion akkuval BHLTX16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	075559 BHLTX16
GTIN	4061792191655
Árucikk kategória	03D

Leírás**Kivitel:****Erős gép kalapácsfúráshoz.**

A fúrókalapács nagy teljesítményű ütőművel rendelkezik precíz pneumatikus ütőmechanikával, amely minimális nyomóerő mellett maximális energiájú ütések hoz létre. Fúrókalapács 2 funkcióval: **kalapácsfúrás és fúrás.**

- **Metabo VibraTech (MVT): az egészséget kímélő, fáradtságmentes munkavégzéshez tartós használat mellett is.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz megfelelő, terhelés alatt állandó fordulatszámmal történő munkavégzéshez.**
- **A motor elektronikus biztonsági leállítása a biztonságos munkavégzés érdekében a szerszám blokkolása esetén.**
- **Nagyon könnyű, kompakt akkus fúrókalapács kefe nélküli motorral a kevésbé fárasztó fúráshoz bármilyen munkahelyzetben.**
- **Maximális fúrási teljesítmény, hatékonyság és élettartam a kefe nélküli technológiának és a nagy teljesítményű ütőművek köszönhetően.**
- **LED-es munkalámpa az optimális rálátáshoz a fúrás helyére.**

Előny:**Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.**

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

2× akkumulátor, töltőkészülék és metaBOX.

Segédmarkolat és furatmélység ütköző.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Csomagolás	Metabox
Maximális csigafúró Ø fában	20 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 730 min ⁻¹
Ütési energia	1,3 J
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Energiaellátás	Akkus
Súly akku nélkül	1,6 kg
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Súly akkumulátorral együtt	2 kg
Gyártó jelölése	BH 18 LTX BL 16
Akkumulátor-feszültség	18 V
Szerszámbefogó alakja	SDS-Plus
Maximális csigafúró Ø betonban	16 mm
Maximális ütésszám	5250 min ⁻¹
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Termék fajtája	Fúrókalapács