

metabo**Sarokcsiszoló, Típus: WEV11-125**

Rendelési adatok

Rendelés száma	077132 WEV11-125
GTIN	4061792176409
Árucikk kategória	03D

Leírás

Kivitel:

Ön fekteti le a határokat - nem a gép.

A 850 – 1.900 wattos készülékekkel minden igényhez és minden felhasználáshoz megtalálja a megfelelő sarokcsiszolót. Kompakt sarokcsiszoló **fordulatszám szabályozással** és **teljesítménykategóriájának legkisebb a markolatával** a tökéletes ergonómia érdekében.

- **Metabo S-automatic mechanikus biztonsági tengelykapcsoló: minimalizálja a visszarúgást a tárcsa blokkolásakor.**
- **Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágy indítás és újraindítás elleni védelem.**
- **A hajtóműház 90°-os lépésekben elforgatva is felszerelhető balkezesek számára vagy lecsatlakoztatáshoz.**
- **Állandó fordulatszám terhelés alatt.**
- **Fáradtságmentes, mint még soha: kompakt sarokcsiszoló fordulatszám szabályozással és teljesítménykategóriájának legkisebb a markolatával** a tökéletes ergonómia érdekében.
- **Hosszabb élettartam, több erő: A Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel, akár 20%-kal nagyobb túlterhelési kapacitással és 50%-kal nagyobb forgatónyomatékkal rendelkezik.**
- **Szerszám nélküli gyors tárcsacsere egyetlen gombnyomással a Metabo M-Quick rendszerrel.**
- **Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásmentesen rögzíthető.**
- **Kikapcsoló szénkefe a motor nagy védelme érdekében.**

Tartalom:

Csavarodásmentes védőburkolat, befogókészlet, segédmarkolat és csapkulcs.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Vezetékes
Csatlakozó menet	M14
Gyártó jelölése	WEV 11-125 Quick
Súly	2,1 kg
Lágy indulás	igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Kábelhossz	4 m
Különlegesség	A gyorscsere rendszer
Teljesítményfelvétel	1100 W
Üresjárat fordulatszám	2800 - 10500 min ⁻¹
Termék fajtája	Sarokcsiszoló