

metabo**Akkus sarokcsiszoló akkumulátorral, Típus: WL9-125****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077127 WL9-125
GTIN	4061792225633
Árucikk kategória	03D

Leírás**Kivitel:**

Robusztus, 18 V-os sarokcsiszoló erős motorral és karcsú kialakítással.

- **Metabo Quick a szerszám nélküli tárcscsere érdekében a gyorszorító anyával.**
- **Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásmentesen rögzíthető.**
- **Elektronikus biztonsági kikapcsoló: csökkenti a visszaütést a tárcsa blokkolásakor # a magas szintű felhasználói védelem érdekében.**
- **Elektronikus lágy indulás a rántásmentes indulás érdekében.**
- **Újraindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen elindítást az akkucsere után.**

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Akkumulátor, töltőkészülék és metaBOX. Védőburkolat, tartóperem, gyorszorító anya, segédmarkolat és 3× Li-Power akkumulátor.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	W 18 L 9-125 Quick
A tartalmazott akkumulátorok száma	3

Súly akku nélkül	1,6 kg
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Súly	2,3 kg
Éberségi kapcsoló	nem
Csomagolás	Metabox
Lágy indulás	igen
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Súly akkumulátorral együtt	2,3 kg
Kickbackstop	igen
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Akkumulátor-feszültség	18 V
Energiaellátás	Akkus
Maximális fordulatszám	8500 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	5 m/s ²
Túlterhelés elleni védelem	igen
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

Tartozék

AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 5,2 Ah	073870 5,2
AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 4 Ah	073870 4
AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 2 Ah	073870 2
Akkumulátortöltő készülék Típus ASC55	073890 ASC55