

metabo**Akkus sarokcsiszoló akkumulátorral, Típus: WVBLT11125****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077127 WVBLT11125
GTIN	4061792206618
Árucikk kategória	03D

Leírás**Kivitel:**

Szabályozható fordulatszámú, kefe nélküli 18 V-os sarokcsiszoló maximális hatékonysággal.

- **90°-os lépésekben forgatható akkupakk.**
- **Gyors fékrendszer és biztonsági tengelykapcsoló.**
- **M-Quick rendszer a szerszám nélküli tárcsacseréhez.**
- **Gyors fékrendszer a maximális felhasználói védelem érdekében: a tárcsa a kikapcsolást követően 1 másodpercen belül leáll.**
- **Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásmentesen rögzíthető.**
- **Metabo S-automatic mechanikus biztonsági tengelykapcsoló: a piacon a legalacsonyabb szintre minimalizálja a visszarúgást a tárcsa blokkolásakor – a felhasználó maximális védelme érdekében.**
- **Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágy indítás és újraindítás elleni védelem.**
- **Levehető porvédő szűrő, amely megvédi a motort a durva szemcséktől.**

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Akkumulátor, töltőkészülék és metaBOX. Védőburkolat, tartóperem, M-Quick felfogó anya, segédmarkolat, porvédő szűrő és 2 × LiHD akkumulátor.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Lágy indulás	igen
Éberségi kapcsoló	nem
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Max. vibráció EN szerint	8 m/s ²
Súly akku nélkül	1,8 kg
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Motor felépítése	kefe nélküli
Energiaellátás	Akkus
Maximális fordulatszám	2800 - 10000 min ⁻¹
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Súly	2,8 kg
Kickbackstop	igen
Csomagolás	Metabox
Súly akkumulátorral együtt	2,8 kg
Gyártó jelölése	WVB 18 LT BL 11-125 Quick
Akkumulátor kapacitás	5,5 Ah
Akkumulátor-feszültség	18 V
Túlterhelés elleni védelem	igen
Maximális vágási mélység	27 mm
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

Tartozék

AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 4 Ah	073870 4
---	----------

Akkumulátortöltő készülék Típus ASC55	073890 ASC55
AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 5,2 Ah	073870 5,2
AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 2 Ah	073870 2