

metabo**Akkus sarokcsiszoló akkumulátorral, Típus: WBLTX15125****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077127 WBLTX15125
GTIN	4061792229051
Árucikk kategória	03D

Leírás**Kivitel:**

Kefe nélküli 18 V-os sarokcsiszoló, rendkívül nagy teljesítményű, mégis nagyon kézre álló.

- **90°-os lépésekben forgatható akkupakk.**
- **Gyors fékrendszer és biztonsági tengelykapcsoló.**
- **M-Quick rendszer a szerszám nélküli tárcsacseréhez.**
- **Az új generációs kefe nélküli akkus sarokcsiszoló: kategóriájában a legerősebb, olyan erős, mint egy 1500 wattos vezetékes készülék.**
- **Karbantartásmentes kefe nélküli motor maximális hatékonysággal és maximális kezelhetőséggel.**
- **Gyors fékrendszer a maximális felhasználói védelem érdekében: a tárcsa a kikapcsolást követően 1,5 másodpercen belül leáll.**
- **M-Quick rendszer a szerszám nélküli tárcsacseréhez gombnyomásra.**
- **Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásmentesen rögzíthető.**
- **Az akkupakk 90°-os lépésekben elforgatható a legjobb ergonómia érdekében minden munkahelyzetben.**
- **Metabo S-automatic mechanikus biztonsági tengelykapcsoló: a piacon a legalacsonyabb szintre minimalizálja a visszarúgást a tárcsa blokkolásakor – a felhasználó maximális védelme érdekében.**
- **Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágy indítás és újraindítás elleni védelem.**
- **Levehető porvédő szűrő, amely megvédi a motort a durva szemcséktől.**

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Akkumulátor, töltőkészülék és metaBOX. Védőburkolat, tartóperem, M-Quick felfogó anya, Metabo VibraTech (MVT) segédmarkolat, porvédő szűrő és 2x LiHD akkumulátor.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	WB 18 LTX BL 15-125 Quick
Túlterhelés elleni védelem	igen
Kickbackstop	igen
Csomagolás	Metabox
Akkumulátor kapacitás	5,5 Ah
Motor felépítése	kefe nélküli
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Maximális fordulatszám	10000 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	7,1 m/s ²
Éberségi kapcsoló	nem
Súly akku nélkül	2 kg
Lágy indulás	igen
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Súly	3 kg
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Súly akkumulátorral együtt	3 kg
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor-feszültség	18 V
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

Tartozék

AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 4 Ah	073870 4
Akkumulátortöltő készülék Típus ASC55	073890 ASC55
AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 5,2 Ah	073870 5,2
AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 2 Ah	073870 2