

metabo**Akkus sarokcsiszoló akkumulátorral, Típus: WLT11-125****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma | 077127 WLT11-125 |
| GTIN | 4061792205376 |
| Árucikk kategória | 03D |

Leírás**Kivitel:**

Kefe nélküli, 18 V-os sarokcsiszoló a legnagyobb hatékonysággal, olyan erős, mint egy 1100 wattos vezetékes készülék.

- **90°-os lépésekben forgatható akkupakk.**
- **Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágy indítás és újraindítás elleni védelem.**
- **Karbantartásmentes kefe nélküli motor maximális hatékonysággal és maximális kezelhetőséggel.**
- **Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásmentesen rögzíthető.**
- **Metabo S-automatic mechanikus biztonsági tengelykapcsoló: a piacon a legalacsonyabb szintre minimalizálja a visszarúgást a tárcsa blokkolásakor – a felhasználó maximális védelme érdekében.**

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Akkumulátor, töltőkészülék és metaBOX. Védőburkolat, tartóperem, kétlyukú anya, segédmarkolat, csapkulcs és 2x Li-Power akkumulátor.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

| | |
|--|-------------------------|
| Maximális fordulatszám | 10000 min ⁻¹ |
| Súly | 2,5 kg |
| Maximális tárcsa Ø | 125 mm |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 |
| Energiaellátás | Akkus |
| Súly akkumulátorral együtt | 2,5 kg |
| Éberségi kapcsoló | nem |
| Súly akku nélkül | 1,8 kg |
| Akkumulátor-feszültség | 18 V |
| Maximális vágási mélység | 27 mm |
| Túlterhelés elleni védelem | igen |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion |
| Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen |
| Kickbackstop | igen |
| Akkumulátor kapacitás | 4 Ah |
| Motor felépítése | kefe nélküli |
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | CAS 18 V típus |
| Csomagolás | Metabox |
| Lágy indulás | igen |
| Gyártó jelölése | W 18 LT BL 11-125 |
| Max. vibráció EN szerint | 8 m/s ² |
| Termék fajtája | Sarokcsiszoló |

Tartozék

| | |
|---|--------------|
| AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 2 Ah | 073870 2 |
| AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 5,2 Ah | 073870 5,2 |
| Akkumulátortöltő készülék Típus ASC55 | 073890 ASC55 |

AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 4 Ah

073870 4