

metabo**Sarokcsiszoló INOX, Típus: WEV17-125****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077133 WEV17-125
GTIN	4061792176225
Árucikk kategória	03D

Leírás**Kivitel:****Őn fekteti le a határokat - nem a gép.**

A 850 – 1.900 wattos készülékekkel minden igényhez és minden felhasználáshoz megtalálja a megfelelő sarokcsiszolót. Rendkívül robusztus sarokcsiszoló nagy csökkentő áttétellel és **erősen csökkentett**, szabályozható **fordulatszám**mal a hideg csiszolás érdekében. Tökéletes **nemesacél megmunkálásához**.

- **Metabo S-automatic mechanikus biztonsági tengelykapcsoló: minimalizálja a visszarúgást a tárcsa blokkolásakor.**
- **Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágy indítás és újraindítás elleni védelem.**
- **A hajtóműház 90°-os lépésekben elforgatva is felszerelhető balkezesek számára vagy lecsatlakoztatáshoz.**
- **Állandó fordulatszám terhelés alatt.**
- **Hosszabb élettartam, több erő: A Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel, akár 20%-kal nagyobb túlterhelési kapacitással és 50%-kal nagyobb forgatónyomatékkal rendelkezik.**
- **Szerszám nélküli gyors tárcsacsere egyetlen gombnyomással a Metabo M-Quick rendszerrel.**
- **Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásmentesen rögzíthető.**
- **Alacsony rezgésű Metabo VibraTech (MVT) segédmarkolat.**
- **Kikapcsoló szénkefe a motor nagy védelme érdekében.**

Tartalom:

Csavarodásmentes védőburkolat, befogókészlet, segédmarkolat és csapkulcs.

Műszaki leírás

Éberségi kapcsoló	igen
Súly	2,5 kg
Lágy indulás	igen
Teljesítményfelvétel	1700 W
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Csatlakozó menet	M14
Gyártó jelölése	WEV 17-125 Quick Inox
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Kábeltípus	4
Különlegesség	A gyorscsere rendszer
Energiaellátás	Vezetékes
Üresjárat fordulatszám	2000 - 7600 min ⁻¹
Termék fajtája	Sarokcsiszoló