

**metabo****Sarokcsiszoló, Típus: WEA17-125**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	077132 WEA17-125
GTIN	4007430246073
Árucikk kategória	03D

## Leírás

### Kivitel:

#### **Ön fekteti le a határokat - nem a gép.**

A 850 – 1.900 wattos készülékekkel minden igényhez és minden felhasználáshoz megtalálja a megfelelő sarokcsiszolót. 1.700 wattos sarokcsiszoló egy nagy csiszoló erejével és egy kis csiszoló kezelhetőségével a leggyorsabb anyagleválasztáshoz.

- **Az integrált Autobalancer akár 50%-kal kevesebb kéz-kar vibrációt okoz, hosszabb a gép élettartama és a csiszolótárcsák akár kétszer hosszabb élettartamúak.**
- **Metabo S-automatic mechanikus biztonsági tengelykapcsoló: minimalizálja a visszarúgást a tárcsa blokkolásakor.**
- **Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágy indítás és újraindítás elleni védelem.**
- **A hajtóműház 90°-os lépésekben elforgatva is felszerelhető balkezesek számára vagy lecsatlakoztatáshoz.**
- **Állandó fordulatszám terhelés alatt.**
- **Hosszabb élettartam, több erő: A Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel, akár 20%-kal nagyobb túlterhelési kapacitással és 50%-kal nagyobb forgatónyomatékkal rendelkezik.**
- **Szerszám nélküli gyors tárcsacsere egyetlen gombnyomással a Metabo M-Quick rendszerrel.**
- **Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásmentesen rögzíthető.**
- **Alacsony rezgésű Metabo VibraTech (MVT) segédmarkolat.**
- **Kikapcsoló szénkefe a motor nagy védelme érdekében.**

### Tartalom:

Csavarodásmentes védőburkolat, befogókészlet, segédmarkolat és csapkulcs.

**Műszaki leírás**

Teljesítményfelvétel	1700 W
Súly	2,5 kg
Kábelhossz	4 m
Különlegesség	A gyorscsere rendszer
Lágy indulás	igen
Csatlakozó menet	M14
Energiaellátás	Vezetékes
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Gyártó jelölése	WEA 17-125 Quick
Kickbackstop	igen
Üresjárat fordulatszám	11000 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Sarokcsiszoló