

metabo**Sarokcsiszoló, Típus: W850-125**

Rendelési adatok

Rendelés száma	077132 W850-125
GTIN	4007430338006
Árucikk kategória	03D

Leírás

Kivitel:

Ön fekteti le a határokat - nem a gép.

A 850 – 1.900 wattos készülékekkel minden igényhez és minden felhasználáshoz megtalálja a megfelelő sarokcsiszolót. **Praktikus, kompakt sarokcsiszoló** a könnyű munkavégzés érdekében.

- **Erős motor jó túlterhelhetőséggel.**
- **Újraindulás elleni védelem áramkimaradás után.**
- **Robusztus, univerzális és gazdaságos: erős sarokcsiszoló minden felhasználáshoz.**
- **Elfordulásmentes védőburkolat.**

Tartalom:

Csavarodásmentes védőburkolat, befogókészlet, segédmarkolat és csapkulcs.

Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	850 W
Csatlakozó menet	M14
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Súly	1,8 kg
Kábelhossz	2,5 m
Különlegesség	Újraindulás elleni védelem

Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Gyártó jelölése	W 850-125
Energiaellátás	Vezetékes
Üresjárat fordulatszám	11500 min ⁻¹
Termék fajtája	Sarokcsiszoló