

metabo**Sarokcsiszoló, Típus: WEPBA24230**

Rendelési adatok

Rendelés száma	077150 WEPBA24230
GTIN	4007430337641
Árucikk kategória	03D

Leírás

Kivitel:

Erős 230 mm sarokcsiszoló Metabo Marathon motorral, szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében.

- **Elektronikus biztonsági kikapcsoló: csökkenti a visszaütést a tárcsa blokkolásakor # a magas szintű felhasználói védelem érdekében.**
- **Elektronikus túlterhelés elleni védelem és újraindítás elleni védelem.**

Tartalom:

Védőburkolat, segédmarkolat, gyorszorító anya.

Teljesítményfelvétel: 2400 W

Üresjárat fordulatszám: 6600 min⁻¹

Forgatónyomaték: 17 Nm

Csatlakozó menet: M14

Maximális tárcsa Ø: 230 mm

Súly: 6,2 kg

Műszaki leírás

Kábelhossz	4 m
Kickbackstop	igen
Lágy indulás	igen
Éberségi kapcsoló	igen
Súly	6,2 kg

Maximális tárcsa Ø	230 mm
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	2400 W
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Forgatónyomaték	17 Nm
Csatlakozó menet	M14
Energiaellátás	Vezetékes
Üresjárat fordulatszám	6600 min ⁻¹
Névleges feszültség	240 V
Termék fajtája	Sarokcsiszoló