

metabo**Sarokcsiszoló Lapos fej, Típus: WEF15-125****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077136 WEF15-125
GTIN	4007430275707
Árucikk kategória	03D

Leírás**Kivitel:****Ön fekteti le a határokat - nem a gép.**

A 850 – 1.900 wattos készülékekkel minden igényhez és minden felhasználáshoz megtalálja a megfelelő sarokcsiszolót. Nagy teljesítményű, **lapos fejű** sarokcsiszoló a gyors munkavégzéshez akár 43°-os hegyes szögekben és nehezen hozzáférhető területeken.

- **Hegesztési salak, rozsdá vagy lakk eltávolításához készült szűk keretes szerkezetekben és kényelmetlen helyzetekben.**
- **Metabo S-automatic mechanikus biztonsági tengelykapcsoló: minimalizálja a visszarúgást a tárcsa blokkolásakor.**
- **Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágy indítás és újraindítás elleni védelem.**
- **A hajtóműház 90°-os lépésekben elforgatva is felszerelhető balkezesek számára vagy lecsatlakoztatáshoz.**
- **Állandó fordulatszám terhelés alatt.**
- **Hosszabb élettartam, több erő: A Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel, akár 20%-kal nagyobb túlterhelési kapacitással és 50%-kal nagyobb forgatónyomatékkal rendelkezik.**
- **Metabo Quick a szerszám nélküli tárcsacsere érdekében a gyorszorító anyával.**
- **Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásmentesen rögzíthető.**
- **Metabo VibraTech (MVT) segédmarkolat a vibráció csillapításához az egészség védelme érdekében.**
- **Kikapcsoló szénkefe a motor nagy védelme érdekében.**

Tartalom:

Csavarodásmentes védőburkolat, befogókészlet, segédmarkolat és csapkulcs.

Műszaki leírás

Kickbackstop	igen
Energiaellátás	Vezetékes
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Lágy indulás	igen
Csatlakozó menet	M14
Kábelhossz	4 m
Teljesítményfelvétel	1550 W
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Súly	2,7 kg
Gyártó jelölése	WEF 15-125 Quick
Különlegesség	A gyorscsere rendszer
Üresjárat fordulatszám	11000 min ⁻¹
Termék fajtája	Sarokcsiszoló