

metabo**Akkus ütvefúró csavarozó Li-Ion akkuval, Típus: SB18LBL**

Rendelési adatok

Rendelés száma	070121 SB18LBL
GTIN	4007430337597
Árucikk kategória	03D

Leírás

Kivitel:

Akkus ütvefúró csavarozó kefe nélküli motorral és két fokozatú meghajtással.

Válasszon a 2 akkumulátorból, töltőkészülékből és robusztus műanyag dobozból álló teljes készlet, vagy a kartonban lévő tartozék nélküli gép közül, ha már van néhány akkuja. Az akkukat és a töltőkészülékeket természetesen külön is megvásárolhatja.

Minden Metabo akkumulátorra 3 év garancia érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül. A további részletek, mint a fényes LED-es munkalámpa és a praktikus öv akasztó még nagyobb kényelmet biztosít a munka során. A legnehezebb alkalmazásokhoz kefe nélküli típusokat ajánlunk, amelyeket azonnal felismerhet a "BL" jelölés alapján. Termikus túlterhelés elleni védelemmel is rendelkeznek, amely megvédi a motort a túlmelegedéstől.

- **Akkumulátoros ütvefúró-csavarozó extrém kompakt felépítéssel univerzális felhasználási területekre.**
- **Ütvefúrás funkció falazatban történő fúráshoz.**
- **Integrált LED-es munkalámpa utánvilágítás funkcióval a munkaterületen az optimális fényerő érdekében.**
- **Praktikus öv akasztóval és bittartóval, választhatóan jobbra vagy balra rögzíthető.**

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Gyorsbefogó fúrótokmány, 2× Li-Ion akkumulátor, töltőkészülék és metaBox.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Csomagolás	Metabox
Jellemző felhasználás	Medium
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Maximális ütésszám	26000 min ⁻¹
Maximális csigafúró Ø fában	32 mm
Gyártó jelölése	SB 18 L BL
Maximális nyomaték lágy	25 Nm
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Akkumulátor-feszültség	18 V
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 mm
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Üresjárat fordulatszám	0 - 550
Üresjárat fordulatszám	0 - 1850
Súly akkumulátorral együtt	1,4 kg
Maximális nyomaték kemény	60 Nm
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Súly akku nélkül	0,9 kg
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Maximális csigafúró Ø betonban	10 mm
Motor felépítése	kefe nélküli
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó

