

**metabo****Akkus fúró-csavarozó akku nélkül, Típus: BSLTBL**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	070261 BSLTBL
GTIN	4007430302199
Árucikk kategória	03D

## Leírás

### Kivitel:

**Akkus fúró-csavarozó Metabo Quick rendszerrel és anélkül.**

**A Quick rendszer sok időt takarít meg** a fúrás és a csavarozás közötti gyakori váltás esetén. A fúró befogó a fúróval néhány másodperc alatt szerszám nélkül kicserélhető bittartóra a bittel.

Válasszon a 2 akkumulátorból, töltőkészülékből és robusztus műanyag dobozból álló **teljes készlet**, vagy a kartonban lévő **tartozék nélküli gép** közül, ha már van néhány akkuja. Az akkukat és a töltőkészülékeket természetesen külön is megvásárolhatja. Minden Metabo akkumulátorra **3 év garancia** érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül.

A további részletek, mint a fényes **LED-es munkalámpa** és a praktikus **öv akasztó** még nagyobb kényelmet biztosít a munka során.

- **Kefe nélküli fúró-csavarozó optimális teljesítménnyel a nehéz felhasználáshoz.**
- **Egyedülálló Metabo kefe nélküli motor a gyors munkavégzés és a maximális hatékonyság érdekében fúrás és csavarozás során.**
- **Integrált munkalámpa a munkaterület megvilágításához.**
- **Praktikus öv akasztóval és bittartóval, választhatóan jobbra vagy balra rögzíthető.**
- **LiHD akkumulátor az egyedülálló teljesítmény, az extrém hosszú élettartamért és a működési idő érdekében.**

A legnehezebb alkalmazásokhoz kefe nélküli típusokat ajánlunk, amelyeket azonnal felismerhet a "BL" jelölés alapján. Termikus túlterhelés elleni védelemmel is rendelkeznek, amely megvédi a motort a túlmelegedéstől.

### Előny:

### Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

#### Tartalom:

Gyorsbefogó fúrótokmánnal, akku és töltőkészülék nélkül.

#### Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

## Műszaki leírás

Súly akku nélkül	1,2 kg
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Jellemző felhasználás	Strong
Akkumulátor-feszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Üresjárat fordulatszám	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Maximális csigafúró Ø fában	38 mm
Maximális nyomaték kemény	75 Nm
Súly akkumulátorral együtt	1,6 kg
Maximális nyomaték lágy	34 Nm
Csomagolás	Metabox
Motor felépítése	kefe nélküli
Gyártó jelölése	BS 18 LT BL
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Termék fajtája	fúró-csavarozó
USP1	18V
USP2	Kefe nélküli motor, akku nélkül, gyorsbefogási tartomány 1,5-13

---

**Tartozék**

AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 5,2 Ah	073870 5,2
AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 2 Ah	073870 2
AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 4 Ah	073870 4
Akkumulátortöltő készülék Típus ASC55	073890 ASC55