

metabo**Akkus fúró-csavarozó LiHD akkuval, Típus: BSLTBL****Rendelési adatok**

Rendelés száma	070259 BSLTBL
GTIN	4007430334732
Árucikk kategória	03D

Leírás**Kivitel:****Akkus fúró-csavarozó Metabo Quick rendszerrel és anélkül.**

A **Quick rendszer sok időt takarít meg** a fúrás és a csavarozás közötti gyakori váltás esetén. A fúró befogó a fúróval néhány másodperc alatt szerszám nélkül kicserélhető bittartóra a bittel. Válasszon a 2 akkumulátorból, töltőkészülékből és robusztus műanyag dobozból álló **teljes készlet**, vagy a kartonban lévő **tartozék nélküli gép** közül, ha már van néhány akkuja. Az akkukat és a töltőkészülékeket természetesen külön is megvásárolhatja. Minden Metabo akkumulátorra **3 év garancia** érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül.

A további részletek, mint a fényes **LED-es munkalámpa** és a praktikus **öv akasztó** még nagyobb kényelmet biztosít a munka során.

- **Kefe nélküli fúró-csavarozó optimális teljesítménnyel a nehéz felhasználáshoz.**
- **Egyedülálló Metabo kefe nélküli motor a gyors munkavégzés és a maximális hatékonyság érdekében fúrás és csavarozás során.**
- **Integrált munkalámpa a munkaterület megvilágításához.**
- **Praktikus öv akasztóval és bittartóval, választhatóan jobbra vagy balra rögzíthető.**
- **LiHD akkumulátor az egyedülálló teljesítmény, az extrém hosszú élettartamért és a működési idő érdekében.**

A legnehezebb alkalmazásokhoz kefe nélküli típusokat ajánlunk, amelyeket azonnal felismerhet a "BL" jelölés alapján. Termikus túlterhelés elleni védelemmel is rendelkeznek, amely megvédi a motort a túlmelegedéstől.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Gyorsbefogó fúrótokmány, 2× LiHD akkumulátor, töltőkészülékek és metaBOX.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Akkus
Súly akku nélkül	1,2 kg
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 600 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám	0 - 2100 min ⁻¹
Maximális nyomaték lágy	34 Nm
Motor felépítése	kefe nélküli
Gyártó jelölése	BS 18 LT BL
Jellemző felhasználás	Strong
Súly akkumulátorral együtt	1,8 kg
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális nyomaték kemény	75 Nm
Csomagolás	Metabox
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Maximális csigafúró Ø fában	38 mm
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	18V

USP2

Kefe nélküli motor, 2 akkuval,
gyorsbefogási tartomány 1,5-13**Tartozék**

Akkumulátortöltő készülék Típus ASC55-8	073890 ASC55-8
AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 2 Ah	073870 2
AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 4 Ah	073870 4
AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 5,2 Ah	073870 5,2
Akkumulátortöltő készülék Típus ASC55	073890 ASC55