

Garant**GARANT Softcut® HSI sűrű osztás, furattal, Ø D / élek száma Z: 40/5mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 214908 40/5 |
| GTIN | 4045197674654 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás

Kivitel:

Kopásálló, hőkezelt acél korrózió gátló bevonattal. Pontos váltólapka beágyazás a meghatározott meghúzási nyomatéknak köszönhetően. Sűrű és ritka fogosztás egyedi marási stratégiához.

Felhasználás:

Elsősorban gyengébb meghajtású gépekhez és nagyobb mélységek megmunkálásához kisebb bekezdő átmérőnél.

Figyelem:

Ahhoz, hogy mind a **4 vágóélt** használni lehessen, a váltólapkát **mindig a megadott irányba (az óramutató járásával ellentétesen) kell elforgatni.**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Pontos 90°-os sarkokhoz $a_p = 6$ mm értéket válasszon.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------------|-------|
| Maximális fogásmélység $a_{p\max}$ | 6 mm |
| Vágóél Ø D_c | 40 mm |
| Felfogó furat Ø | 16 mm |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Teljes hossz L_{ges} | 40 mm |
| Hozzávaló váltólapka | SO.. 0836.. |
| Váltólapka csavar készlet | 219863 (8IP; 2,2 Nm) |
| Vágóélek száma Z | 5 |
| Sorozat | Softcut® |
| Szárkivitel | furattal |
| Beállítási szög κ | 90 fok |
| Marási felhasználási | Sarokmarás |
| Élek felosztása | egyenlőtlen |
| belső hűtés | igen |
| Szerszámcsere | PowerCard |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP | 674252 8IP |
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos | 219863 |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm | 211750 2,2 |