

**Védősisak EVO® 3, Szín: YELLOW****Rendelési adatok**

Rendelés száma	097863 YELLOW
GTIN	5038428126106
Árucikk kategória	09W

Leírás**Kivitel:**

Az **EVO® 3** ipari védősisak az erős belső héjnak köszönhetően kombinálja a kiváló védelmet a számos kényelmi előnnyel. **Az alacsony lévő nyakpánt** különösen jó illeszkedést biztosít. A **6 pontos pántrendszer** mélységben állítható, és **maximális illeszkedési pontosságot** biztosít. **Oldalsó és hátsó szellőztetés** a héjon belüli optimális légmozgás érdekében, melynek következtében átlagosan 2-3 fokkal csökken a sisak hőmérséklete. Kényelmes, funkcionális **Chamlon™ pamut izzadság felszívó pánt**. Közepes hosszúságú pajzs. Nagyméretű feliratozható felület logókhöz és jelölésekhez.

- **6 pontos hevederpánt**
- **Forgózár**
- **Integrált szellőztető rendszer**

Szabvány:

DIN EN 397

Sisak tulajdonságai: Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig

Sisakhéj anyaga: HDPE

Bőségállítás: Forgózár

Méret: 53 - 64 cm

Súly: 372 g

Műszaki leírás

Bőségállítás	Forgózár
Festék	sárga
Súly	372 g
Méret	53 - 64 cm
Sisak tulajdonságai	Véd a folyékony fröccsenő fémtől
Sisak tulajdonságai	Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig
Sisakhéj anyaga	HDPE
Szabvány	DIN EN 397
Termék fajtája	Védősisak