

**TMSERROR, Típus: GBH18V24C****Rendelési adatok**

Rendelés száma	075515 GBH18V24C
GTIN	4053423235067
Árucikk kategória	03B

**Leírás****Kivitel:**

**18 V akkus fúrókalapács SDS-plus szerszámefogóval és kefe nélküli motrral.**

- **Túlterhelés elleni tengelykapcsoló a felhasználó és a gép védelme érdekében.**
- **Jobb / bal forgásirány.**
- **Extrém robusztus: Az Electronic Motor Protection túlterhelés esetén leállítja a motort; teljesen működőképes egy betonon végzett 2 méteres ejtési teszt utáni is.**

Akkus fúrókalapács integrált Bluetooth Connectivity modullal.

- **KickBack Control és Vibration Control.**
- **Felhasználói felület a szerszám módjának kiválasztásához (Auto/Favorite).**

**Tartalom:**

2x 18V / 5,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék, mélységütköző, 1/1 L-BOXX betét a készülékhez és a töltőkészülékhez és L-BOXX.

**Figyelem:**

Hozzávaló keményfém kalapácsfúrókat a 787000 számtól talál. Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

**Műszaki leírás**

Akkumulátor-feszültség	18 V
Gyártó jelölése	GBH 18V-24 C

Max. vibráció EN szerint	16 m/s <sup>2</sup>
Szerszámbefogó alakja	SDS-Plus
Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Maximális csigafúró Ø fában	30 mm
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Maximális ütésszám	4350 min <sup>-1</sup>
Súly	2,9 kg
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Maximális csigafúró Ø betonban	24 mm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Ütési energia	2,4 J
Termék fajtája	Fúrókalapács

## Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V

073851 B18