

## HEDI

Kábeldob, tömör műanyag, F, B, PL, CZ országoknak, Típus: 50R



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081104 50R
GTIN	4003644024117
Árucikk kategória	08B

### Leírás

#### Kivitel:

A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.

Kompakt és kiváló minőségű, teljesen műanyag HEDI® kábeldob 250 mm átmérőjű dobbal ill. ergonomikus és biztonsági funkciókkal.

- **7 fokban dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.**
- **Levehető kábeltartó és -megvezető az optimális kábelvezetéshez.**
- **Egyszerűen falra szerelhető.**

Szabadban történő rövid idejű használathoz engedélyezett.: Szabadban történő rövid idejű használathoz engedélyezett.

#### Funkció:

IP44: fröccsenő víz ellen minden irányból és  $\varnothing > 1$  mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

### Műszaki leírás

Névleges feszültség	250 V
---------------------	-------

Névleges teljesítmény letekerve	3500 (16 A) W
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló	igen
Kábelhossz	50 m
Energiaellátás	Vezetékes
Kábel szerkezete	3G1,5
Csatlakozó aljzatok száma	3
Ház anyaga	Műanyag
Kábel színe	fekete
IP védettségi osztály	IP 44
Kábel anyaga	Gumi
Kábel kategória	H05RR-F
Termék fajtája	Kábeldob