

**APKT 1604 PDER, HBM025, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215764 UNI
GTIN	4067263982050
Árucikk kategória	22A

Leírás**Figyelem:**

Az alkalmazási irányértékek a 215705 - 215717 sz. maróra érvényesek: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.

Lapvastagság: 5,76 mm

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Típus	UNI
Váltólapka ISO kód	APKT 1604 PDER
Minőség	HBM025
Szerszámanyag	Keményfém
Lapvastagság	5,76 mm
Bevonat	bevonattal
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	220 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	270 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	150 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	150 m/min	K
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		