

**APKT 1003 PDER, HBM025, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215886 UNI
GTIN	4067263982067
Árucikk kategória	22A

**Leírás****Kivitel:**

Váltólapka erősen pozitív geometriával és csavart alakú éllefutással.

**Figyelem:**

Az irányértékek a 215800, 215803, 215850, 215853 és 215870 sz. marókra érvényesek.

Ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p,max} = 4,8$  mm.

Lapvastagság: 3,5 mm

Sarokrádiusz: 0,5 mm

**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	0,5 mm
Típus	UNI
Váltólapka ISO kód	APKT 1003 PDER
Minőség	HBM025
Szerszámanyag	Keményfém
Lapvastagság	3,5 mm

Bevonat	bevonattal
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	220 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	330 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	255 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	205 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	110 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	155 m/min	M
GG(G)	alkalmas	150 m/min	K
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		