



Nyomaték csavarhúzó skálával, D 6,3 bitbefogóval, Maximális nyomaték: 200cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659956 200
GTIN	7610733291687
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Az **erős nyél** bőrbarát elasztomer felülettel a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még **nedves vagy olajos kézzel is**. A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. A kioldási nyomaték magasabb, mint a meghúzási nyomaték (túlterhelés elleni védelem).

Bittartó mágnessel C 6,3 bitek befogásához.

A kívánt nyomaték beállítása a nyél végén lévő beállító tárcsával lehetséges. A rögzített pozíció megakadályozza a véletlen elállítódást. Jól leolvasható, szennyeződések ellen védett mikrométerskála.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	144 mm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Visszajelzés	kioldó
Nyomaték mérési pontossága	± 6 %
Súly	113 g
A kioldási értékállíthatósága	állítható

Nyomatéktartomány	0,4 - 2 Nm
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Méréstechnika	mechanikus
Skálaosztás, 1 osztás =	5 cNm
Maximális nyomaték	200 cNm
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Nyomatéktartomány	40 - 200 cNm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Mérési eljárás	Nyomaték
Bit befogó	D 6,3
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Kalibrálás	O1
Kijelzés	analóg
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Fixen beállított nyomaték	nem
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20